



OCEANRING

智能救生器产品点检记录单（季度）

点检	季度 <input type="checkbox"/> 一 <input type="checkbox"/> 二 <input type="checkbox"/> 三 <input type="checkbox"/> 四 <input type="checkbox"/>	点检日期		检测员	
基本信息	主机编号:		遥控器编号		挂具 <input type="checkbox"/> 固定式 <input type="checkbox"/> 便携式
	客户名称:				
	安装地址:				
	安装日期:		安装位置	<input type="checkbox"/> 室内 <input type="checkbox"/> 室外防雨 <input type="checkbox"/> 室外不防雨	
点检项目	条目描述	检测标准		检测结果（通过/异常）	备注
外观	主机外观检查	1、无破裂/变形/严重划伤等导致的泄漏； 2、部件无脱落、松动。			
	遥控器外观检查				
	挂具外观检查				
基本功能检测	主机充电检测	充满电后，开机电量显示屏显示为5格			
	遥控器充电检测	充满电后，开机电源灯不为黄色且故障灯不亮起			
	电机检测	电机转动时是否有抖动或者啸叫声			
	通信检测	通过遥控器控制电机正常转动			
性能检测	行驶状态/自动返航/电量检查	充满电后，以最大航速直线向外行驶100米后自动返航，主机电量显示屏应显示为3格以上亮度			
点检记录	照片记录	拍摄三张照片：救生器放置于挂具上、救生器正面照片、救生器反面照片			
	视频记录	拍摄两段视频（各10秒钟）：电机检测过程的视频、性能检测的视频			